


2WAY（ツーウェイ）スパイスラック 取扱説明書（KK-030）

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ず、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
この説明書は大切に保管して時々読み返していただき
未永くご愛用いただきますようお願いいたします。

吊り戸棚下で
使用する場合

棚の厚み：
24mmまで対応


扉とのすき間：
3mm以上に対応




<部品図> 必ず、部品名と部品数を確認してください。

①本体

× 1



②ポット
スプーン
×各 3




③保護材 × 4



<保護材の取り付け場所> 保護材は使用場所に応じた場所に、4個すべてを取り付けてください。


■ 吊り戸棚にはさんで使用する場合



左右各 2 個ずつ

耐荷重：約2kg

■ 置いて使用する場合



前後各 2 個ずつ

上段耐荷重：約1kg



警告

- 本体が熱くなるような場所で使用はしないでください。
- ポットは樹脂製の為、火気周辺での取り扱いに十分注意してください。火災の原因になります。
- 片寄った荷重をかけないでください。
- 保護者の方へ。
お子様が操作されないようご注意ください。

天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故、破損等は補償いたしません。



注意

- 置いて使用する時は平らな場所でご使用ください。
- 吊り戸棚にはさんで使用する場合は、棚にしっかりと差し込み、定期的に点検を行ってください。
- 設置時又は移動時は、製品を持ち上げて行ってください。押し下りたり引きずると設置面に思わぬ傷が付く場合があります。（安全の為、ポットを取り出して行ってください。）
- 汚れたり濡れたまま放置すると変形や錆・損傷の原因となります。こまめに拭き取ってください。

日常のお手入れは薄めた中性洗剤で汚れを落とした後、直ちに乾拭きしてください。クレンザー、スチールタワシ等は塗装はがれやキズが付きますので使用しないでください。

品質表示

品名	2WAY（ツーウェイ）スパイスラック
品番	KK-030
材質	本体：スチール （エポキシ ポリエステル樹脂粉体塗装） ポット：ポリスチレン 蓋：ポリプロピレン スプーン：ポリプロピレン
サイズ	約幅28.7(吊り下げ部27.7) ×奥行15.5(ポット含)×高さ17.5(cm)
原産国	日本

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間 AM9:00~PM5:00
(土、日、祝日を除く)

TEL (0256) 35-7405

FAX (0256) 35-5844

フリーダイヤル 0120(11)7405

川口工器株式会社サービス窓口

品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-0045 新潟県三条市一ノ門2丁目4番45号

川口工器株式会社

<http://www.kawako.net/>